

Garant**Sada čelních unášeců s Morse kuželem / válcovým, pravý chod, Typ: D32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327455 D32
GTIN	4067263558118
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

- Kotouč čelního unášeče Constant s úhlem hrotu 60° pro použití při soustružení a broušení.
- Čelní unášec s pružícím, upínatelným středícím hrotem pro stabilní upínací situaci bez vůle.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice.
- Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 311750 nebo 321770.
- Praktické v systémovém boxu GARANT 630320.

Rozsah dodávky:

- 1× základní těleso čelního unášeče č. 327465 (vhodné pro pravý a levý chod).
- 2× středící hrot č. 327488.
- 2× unášecí kotouče č. 327470.

Technický popis

Ø pracovního rozsahu	17 - 32 mm
Ø pracovního rozsahu	26 - 50 mm
Ø středících hrotů	10; 16 mm
Druh produktu	Čelní unášec

Příslušenství

Čelní unášečs Morse kuželem / válcový Typ D32	327465 D32
Unášečí kotouč přímo ozubený, broušenýpravý chod Ø pracovního rozsahu 26-50 mm	327470 26-50
Unášečí kotouč přímo ozubený, broušenýpravý chod Ø pracovního rozsahu 17-32 mm	327470 17-32
Středící hrot pro čelní unášeč Ø středících hrotů D 10 mm	327488 10
Středící hrot pro čelní unášeč Ø středících hrotů D 16 mm	327488 16