

Garant**Čelní unášec s Morse kuželem / válcový, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327465 3
GTIN	4067263558125
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

Čelní unášec s odpruženým středícím hrotem. Sevření středícího hrotu v rovině dosedací plochy unášecího kotouče zajišťuje stabilní upínací situaci bez vůle. Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice, bez středícího hrotu a unášecích kotoučů, vhodná pro pravý a levý chod. Plně mechanická konstrukce s pružinovou silou. Nedochází k úniku hydraulické kapaliny. V měkkých tvářecích čelistech je možné přímé napětí na hlavě zvýšeného lemu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unášecí kotouče č. 327470 – 327486 a starší verze č. 327601 – 327651, středící hrot č. 327488, kuželová pouzdra č. 327492.

Technický popis

Hmotnost	2,6 kg
Maximální Ø tělesa	75 mm
Provedení	Morse kužel
Ø stopky D _s	67 mm
Délka C	148 mm

Druh produktu

Čelní unašeč