

Garant

Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený pravý chod, Ø pracovního rozsahu: 9-16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327470 9-16
GTIN	4067263558163
Třída artiklu	31G

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, **přímo ozubené** s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Upozornění:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.

Technický popis

Ø pracovního rozsahu	9 - 16 mm
Ø upínacího kruhu A	8 mm
Délka C	38 mm
Příslušné středící hroty Ø D	4 mm

Druh produktu

Čelní unašeč