

**Garant**

**Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený pravý chod, Ø pracovního rozsahu: 21-40mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327470 21-40
GTIN	4067263558200
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:**

Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, **přímo ozubené** s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

**Vhodné pro:**

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

**Upozornění:**

**Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.**

**Technický popis**

Délka C	30 mm
Příslušné středící hroty Ø D	12 mm
Ø pracovního rozsahu	21 - 40 mm
Ø upínacího kruhu A	20 mm
Druh produktu	Čelní unášeč

