

Garant

Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený pravý chod, Ø pracovního rozsahu: 26-50mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327470 26-50
GTIN	4067263558217
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, **přímo ozubené** s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Upozornění:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.

Technický popis

Příslušné středící hroty Ø D	16 mm
Ø upínacího kruhu A	25 mm
Ø pracovního rozsahu	26 - 50 mm
Délka C	30 mm
Druh produktu	Čelní unášeč

