

Garant**Unášecí kotouč pro broušení 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327484 25
GTIN	4067263558354
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

Unášecí kotouče se speciálním povlakem pro třecí přenášení s obrobků při broušení a tvrdém soustružení.

Vhodné pro:

Základní těleso č. 327455, 327465.

Upozornění:

Unášecí kotouče kompatibilní se systémem CoAE Röh.

Technický popis

Vnější Ø B	45 mm
Příslušné středící hroty Ø D	10 mm
Délka C	33 mm
Ø upínacího kruhu A	25 mm
Druh produktu	Čelní unášec

