



Akumulátorový trubkořez, Typ: M12PCSS/0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový kompaktní trubkořez s nerezovou řezací hlavou. **Automatické nastavení** na \varnothing trubky. **Rychlé řezy**, např. měděná trubka \varnothing 15 mm za méně než 3 sekundy. Celková šířka 40 mm, minimální vzdálenost od stěny 40 mm. Dodává se **bez akumulátoru a nabíječky**. Trubkořez pro **trubky z ušlechtilé oceli**, \varnothing trubky 12–28 mm.

Upozornění:

Akumulátory najdete od č. 073814.

Technický popis

Rozsah otáček	0 - 500 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	M12 PCSS-0
Maximální \varnothing trubky měď	12 - 28 mm
Hmotnost	1,5 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	12 V

Maximální Ø trubky ušlechtilá ocel	12 - 28 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Druh produktu	Trubkořez