



Akumulátorová horkovzdušná pistole, Typ: M18BHG



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový horkovzdušná pistole s jedním stupněm teploty max. do 470°

- **Rychlé zahřátí za pouhých 6 sekund**
- **LED světlo k osvětlení pracovního prostoru**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně reflektorové trysky a redukční trysky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, základní sady a nabíječky pro Milwaukee 18V systém pod č. 073808 – č. 073840.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet teplotních stupňů	1
Teplota vzduchu	470 °C

Počet obsažených akumulátorů	0
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	670 g
Typ akumulátoru	Li-Ion
Objemový proud vzduchu	170 l/min
Označení výrobce	M18BHG-0
Druh produktu	Horkovzdušné pistole