

Garant**Torusová frézovací hlava HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 12/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210255 12/2
GTIN	4045197607515
Třída artiklu	21M

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro plné drážky pro $a_{p\ max} \leq 0,5 \times D$.**Technický popis**

Délka břitu L_2	9 mm
Délka hlavy l	16 mm
Ø řezné hlavy D	12 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,13 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,11 mm
Rohový rádius	2 mm
Velikost upínání	16 mm
Počet břítů Z	3
Řada	TopCut
Typ	HB7820
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma

Typ	W
Úhel sklonu šroubovice	42 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 0,5×D
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	580 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	550 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
CuZn	vhodný	350 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		