

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drátěný kotoučový kartáč (zelený) drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 125X23mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky).

**Použití:**

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdršňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

**Technický popis**

Tloušťka kartáče	20 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	40 mm
Tloušťka štětín	0,35 mm
Ø redukčního kroužku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	27 mm

Maximální počet otáček	6000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	125 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč