

**Garant****Univerzální sada náradí XXL 70dílná, Počet přepážek: 70****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	685502 70
GTIN	4067263309154
Třída artiklu	66H

**Popis****Provedení:**

Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

**Funkce:**

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Nástrčné hlavice 12hranné: Po 1 ks č. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

6hranné zástrčné hlavice: Po 1 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Vratidlo: 1 ks č. 641329 vel. 295

Prodloužení: po 1 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250

Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Svinovací metr: 1 ks č. 462201 vel. 2,5

Očkoplochý klíč: Po 1 ks č. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160  
Ploché zaoblené kleště: 1 ks č. 713040 vel. 200  
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 724840 vel. 160  
Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660032 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5  
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2  
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9  
Řezný nástroj: 1 ks č. 845020  
Vložka do víka: 1 ks č. 693352  
Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 238

**Upozornění:****Dodávka se uskutečňuje s rozříděným nářadím v boxu L-BOXX®.**

## Technický popis

Hmotnost	11 kg
Ochranná třída IP	IP X4
Počet dílů	70
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Sada nářadí

## Příslušenství

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642129 11
Plastový systémový kufr L-BOXX® prázdný Typ 238	693330 238
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642129 15
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642129 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613600 11
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 34 mm	642129 34
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613600 22
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642129 21
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713040 200
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	700940 160
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660030 6,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613500 15
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613600 6
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované Počet šroubováků 9	627132 9
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642129 27
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642129 18
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613500 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642129 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642129 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613600 9

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613600 21
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642129 10
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642129 24
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660030 3,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613600 15
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2 mm	660030 2
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642129 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642129 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613600 24
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi, 18 mm	845020
Vložka víka jednotlivá	693352
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642129 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642129 30
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613600 20
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642129 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642129 17
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667690 1
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojetí Celková délka 160 mm	724840 160
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613600 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613600 12
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642129 32