

**Garant****Univerzální sada náradí L 22-dílná, Počet přepážek: 22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	685522 22
GTIN	4067263309161
Třída artiklu	66H

**Popis****Provedení:**

Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

**Funkce:**

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Svinovací metr: 1 ks č. 462201 vel. 2,5

Oboustranný maticový klíč: po 1 ks č. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9

Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660032 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160

Vložka do víka: 1 ks č. 693352

Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 102

**Upozornění:**

**Dodávka se uskutečňuje s roztríděným náradím v boxu L-BOXX®.**

Vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX® u vel. 102 se dodává pod č. 693370 vel. 5.

## Technický popis

Ochranná třída IP	IP X4
Hmotnost	3,8 kg
Počet dílů	22
Druh produktu	Sada náradí

## Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610600 8X9
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610600 10X11
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojetí Celková délka 160 mm	700940 160
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 17X19 mm	610600 17X19
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované Počet šroubováků 9	627132 9
Vložka víka jednotlivá	693352
Plastový systémový kufr L-BOXX® prázdný Typ 102	693330 102
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667690 1
Přepravní vozík „L-Trolley“ s 5 výsuvnými policemi Počet výsuvných polic 5	693370 5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660030 6,5
	660030 2

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka  
břitu b 2 mm

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka  
břitu b 3,5 mm

660030 3,5

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm

610600 14X15

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm

610600 12X13