



Pojízdny dílenský stůl s univerzální sadou nářadí 137dílná, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	689100 1
GTIN	4018754344383
Třída artiklu	66H

Popis

Provedení:

Mobilní pracovní stůl WB 621 se 7 zásuvkami. 2 horní zásuvky jsou vybaveny **137dílnou sadou nářadí Stahlwille**, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, 1/4palcové a 1/2palcové nástrčné klíče, kladiva, kleště na pojistné kroužky, šroubováky a doplňkový sortiment. Zbývajících 5 zásuvek je možné obsadit individuálně.

Výškově nastavitelná police je umístěna ve skříňové části. Skříňová část a dílenský se zamykají společně. Součástí dodaného výrobku jsou 4 klíče.

Univerzální sada nářadí je přesně uložena v dvoubarevných vložkách z tvrzené PE pěny, díky čemuž má každý nástroj své definované místo v dílenském stole. Zásuvky dílenského vozíku odemknete pomocí mechanismu centrálního zamykání na bočním cylindrickém zámku se samostatným klíčem. Dílenský stůl má velkou pracovní plochu s březovou pracovní deskou multiplex, s certifikací FSC, 1150×500×30 mm. Vedení kabelů umožňují dvě pogumované průchodky a odnímatelný kabelový kanál na zadní straně. S držákem papírových rolí a bočním rastrem otvorů pro háčky, např. pro větší nářadí. Kola odolná vůči oleji a kyselinám (Ø 125 mm) mají ochranu proti navíjení vláken, která chrání ložiska před nečistotami a vlákny, vybaveno dvěma parkovacími brzdami.

Rozsah dodávky:

Pracovní stůl: 1 ks WB 621

Sada klíčů, 22 ks: po 1 ks očkoplochý klíč č. 613500 vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 ks očkový klíč s ráčnou vel. 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 ks jednostranný otevřený klíč, maximální velikost klíče 34 mm
 Sada kleští, 4dílná: 1 ks siko kleště vel. 240 mm
 1 ks silové stranové štípací kleště vel. 160 mm
 1 ks ploché zaoblené kleště vel. 200 mm
 1 ks kombinované kleště vel. 180 mm
 Sada nástrčných klíčů, 72dílná: Sada nástrčných klíčů 1/4 palce + 1/2 palce, 52dílná
 1 ks sada bitů s 1 ks držák šroubováku, 21dílná
 Sada kladiv, 7dílná: 1 ks zámečnické kladivo vel. 500 g
 1 ks palička vel. 35 mm
 1 ks plochý sekáč vel. 175 mm
 2 ks vyrážeč závlaček vel. 150×6 mm; 3,4 mm
 1 ks průbojník vel. 120×4 mm
 1 ks důlčik vel. 100×10 mm
 Sada kleští na pojistné kroužky, 4dílná: 4 ks vel. A21; A2; J2; J21
 Sada šroubováků + doplňkové produkty, 28dílná: 3 ks plochý šroubovák vel. 2,5; 4; 10 mm
 3 ks šroubováku pro šrouby Phillips vel. PH1; PH2; PH3
 1 ks sada úhlových klíčů pro vnitřní Torx®, 8dílná
 1 ks sada 6hranných úhlových klíčů, 9dílná
 1 ks nůž na kabely
 1 ks svinovací metr vel. 3 m
 1 ks dřevěný skládací metr vel. 2 m
 1 ks magnetický zvedák mini
 1 ks tyčové svítidlo

Upozornění:**Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Šířka	1150 mm
Výška	1045 mm
Hloubka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613500 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613500 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613500 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613500 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613500 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613500 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613500 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613500 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613500 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613500 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613500 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613500 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613500 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613500 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613500 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613500 11