

**Garant****Dílenská sada, Počet nástrojů: 22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955072 22
GTIN	4067263169178
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Základní sada vložek z tvrzené pěny pro jednu celou zásuvku, užitná plocha 20×20G.

**Vhodné pro:**

Pracovní stoly GridLine Ready-to-go, pracovní stoly Vario s korpusem skříně GridLine vario 24G, korpus skříně GridLine 24G, skříně na nářadí GridLine 24×24G, GridLine zásuvky 20×20G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955072: 1 ks

Posuvné měřítko GARANT č. 410100 vel. 150: 1 ks

Třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0–25: 1 ks

Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks

Vodováha GARANT č. 467010 vel. 250: 1 ks

Oboustranný otevřený klíč GARANT č. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 ks

Sada úhlových 6hranných šroubováků s přídržnou kuličkou GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks

Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5: po 1 ks

Šroubovák GARANT pro Phillips č. 667702 vel. 1; 2: po 1 ks

Kapesní svítilna GARANT č. 081505 vel. 125: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 160: 1 ks  
 Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks  
 Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 200: 1 ks  
 Pracovní nůžky GARANT č. 769240 vel. 175: 1 ks  
 Klešťový klíč GARANT č. 813501 vel. 180: 1 ks  
 Univerzální nůž GARANT č. 845020: 1 ks

## Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Provedení	pro zásuvku dílenského vozíku
Počet nástrojů	22
Hloubka	500 mm
Šířka	500 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955072	952001 955072
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	420402 0-25
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Vodováhase zapínatelným magnetem Délka 250 mm	467010 250
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610600 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610600 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610600 14X15

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 17X19 mm	610600 17X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610600 8X9
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm	660032 2,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660032 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667702 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667702 2
LED kapesní svítilnas bateriemi Typ 125 mm	081505 125
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	700940 160
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 200 g	750110 200
Pracovní nůžky s titanovým povlakem Celková délka 175 mm	769240 175
Klešťový klíč Celková délka 180 mm	813501 180
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetíse 3 čepelemi, 18 mm	845020