



## Dílenský vozík Tool Rebel se sadou nářadí 9700, 94dílná, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	689200 1
GTIN	4000896249183
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Provedení:

**Dílenský vozík v exkluzivním provedení Tool Rebel Design se 7 zásuvkami (5 nízké, 2 hluboké).** 2 horní nízké zásuvky jsou vybaveny 94dílnou sadou kvalitního profesionálního nářadí, která obsahuje následující položky: Šroubováky, nástrčné klíče 1/4 palce, očkoploché klíče a lomené klíče. Zbývající 5 zásuvky je možné obsadit individuálně.

Univerzální sada nářadí je přesně uložena v dvoubarevných vložkách z tvrzené PE pěny, díky čemuž má každý nástroj své pevně definované místo v dílenském vozíku. Velká odkládací a pracovní plocha je vyrobena z plastu odolného proti rozpouštědlům a je také zcela izolována. Centrální zamykání cylindrickým zámkem na boku. Kola odolná vůči olejům a kyselinám mohou být zatížena hmotností 250 kg a jsou opatřena přesnými kuličkovými ložisky a dvojitým kuličkovým věncem v otočném ložisku.

#### Rozsah dodávky:

Dílenský vozík na nářadí Tool Rebel: 1 ks

Sada šroubováků 1, 18dílná: Po 1 krátkém plochem šroubováku č. 662200 vel. 4; 5,5; 6,5

Po 1 krátkém plochem šroubováku, izolovaný dle VDE, č. 663100; vel. 2,5; 3,5

1 ks plochý šroubovák Stubby, vel. 5,5 mm

Po 1 plochem šroubováku s průchozí čepelí č. 660300; vel. 5,5; 7

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668260 vel. 1; 2; 3

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips, Stubby č. 668260 vel. 2S

Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668270 vel. 1; 2  
 1 ks šroubovák pro elektroniku pro šrouby Phillips vel. PH0  
 1 ks plochý šroubovák pro elektroniku č. 664600 vel. 2,5  
 Po 1 ks držák šroubů č. 666425 vel. 1; 3  
 Ráčna 8000 A Zyklop, 1/4 palce, sada, 37dílná: 1 ks ráčna Zyklop Speed, 1/4 palce, č. 632390  
 Po 1 ks prodloužení, 1/4 palce, 75; 150 mm  
 1 ks Kardanový kloub 1/4 palce  
 1 ks prodloužení 1/4 palce „Wobble“, délka 56 mm  
 Po 1 ks nástrčné hlavice pro vnější šestihran 1/4 palce, vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm  
 Po 1 ks nástrčné hlavice pro šroubovák pro vnitřní Torx®, 1/4 palce, vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 Po 1 ks nástrčná hlavice pro vnitřní šestihran, 1/4 palce, délka 28 mm, vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 Po 1 ks nástrčná hlavice pro vnitřní šestihran, 1/4 palce, délka 100 mm, vel. 4; 5; 6; 8 mm  
 Sada 6003 Joker 1, 19dílná: Po 1 ks očkoplochý klíče Joker 6003, č. 613800, vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24  
 1 ks otvírák lahví  
 Úhlové klíče, sada 1, 20dílná: 1 ks sada úhlových šroubováků pro šrouby s vnitřním šestihranem s kulovou hlavou, 9dílná, metrická, vel. 1,5 – 10  
 1 ks sada úhlových šroubováků pro šrouby s vnitřním Torx® s kulovou hlavou, 9dílná, vel. TX8 – TX40  
 1 ks nástroj k magnetizaci č. 666451 vel. 1  
 1 ks kapesní svinovací metr STABILA (3 metry)

**Upozornění:****Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Užitná hloubka zásuvek	398 mm
Počet zásuvek	7
Šířka	785 mm
Hloubka	518 mm
Užitná šířka zásuvek	522 mm
Výška	1020 mm
Označení výrobce	Dílenský vozík 9700 Tool Rebel
Nosnost zásuvek / výsuvných den	25 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu

Upínací 4hran	1/4 palec
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

## Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 5,5 mm	660300 5,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	662200 4
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613800 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613800 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613800 13
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 7 mm	660300 7
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 3	668260 3
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	662200 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613800 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613800 6
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 1	668270 1
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613800 19
Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform - Micro Šířka břitu b 2,5 mm	664600 2,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613800 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613800 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613800 16

Držák šroubů Typ 1	666425 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 1	668260 1
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 6,5 mm	662200 6,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613800 18
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613800 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613800 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613800 20
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 2	668260 2
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 1/4 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem	632390
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613800 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613800 21
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 2	668270 2
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613800 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613800 24