



## Akumulátorový přístroj na matice slepých nýtů FireBird® Pro GE, Typ: CAS



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	770540 CAS
GTIN	4007081102551
Třída artiklu	74A

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorové zařízení pro matice slepých nýtů až M12 hliník/ocel, až M10 ušlechtilá ocel.

#### Popis:

Výrobce GESIPA spoléhá v řadě Bird Pro na **systém akumulátoru CAS**, který je společný několika výrobcům. Více než 180 elektrických přístrojů – ale pouze jeden systém akumulátorů! V rámci systému Cordless Alliance System, zkráceně CAS, je možné kombinovat jednotné akumulátory a nabíječky pro nejrůznější nářadí různých výrobců. Jednou z firem, která se na systému CAS podílí, je i GESIPA, která nyní rozšiřuje systém o nýtovací nástroje na akumulátor. Akupacký CAS mají mimořádnou výdrž a výkonnost. Podle provedení jsou založeny na technologiích Li-Ion nebo LiHD. V případě GESIPA můžete nástroje standardně zakoupit s akupackem 2,0 Ah, kompaktní akumulátor 4,0 Ah je dostupný formou příslušenství. Samozřejmě můžete všechny ostatní dostupné akupacký CAS použít i s našimi zařízeními Bird Pro.

Využitím **usazovací síly 20 000 N** a použitím osvědčeného **bezkartáčkového motoru** je systém FireBird® Pro Gold Edition jak silný tak extrémně rychlý a usazuje slepé nýtovací matice v rozměru M12 hliník a ocel a v rozměru M10 nerezová ocel. **Vzhledem k tomu, že nejsou používány kartáčky náchylné k opotřebení, má motor systému FireBird Pro Gold Edition extrémně dlouhou životnost**, je téměř bez opotřebení a zaručuje spolehlivě nejrychlejší frekvence usazování. Ovládání nastřelovačky probíhá výhradně nastavením síly pro nastřelení. Závit matice slepého nýtu je tak optimálně chráněn a matice slepého nýtu je pevně ukotvena v materiálu spoje. **Využitím energie 18,0 V akumulátoru je přístroj vhodný pro flexibilní bezdrátové**

**využití na staveništích a v průmyslové výrobě.** Našroubování matice slepého nýtu probíhá optimálním krouticím momentem a systém je opatřen automatickým vypnutím. Vyvolání procesu nastřelení je funkčně odděleno od procesu našroubování a po dokončení nastřelení má systém FireBird® Pro automatickou funkci vyšroubování. Nastřelovačka je robustní a je opatřena **krytem odolným proti nárazům, vyvážením polohy těžiště** a rukojeť uzpůsobená úchopu rukou dovoluje **práci, která nezpůsobuje nadměrnou únavu.**

#### Výhoda:

- **Vysoce výkonné zařízení, vysoký počet kusů na jedno nabití akumulátoru.**
- **Jednoduché a bezpečné našroubování matic slepých nýtů.**
- **Elektronické ovládání nastaveného zdvihu.**
- **Systém rychlé výměny závitových trnů.**

#### Rozsah dodávky:

Obsahuje 1 závitový trn a špičky M6, M8 a M10.

1 klíč na vnitřní šestihran, 1× oboustranný otevřený klíč velikost 24×27.

Včetně nasazovacího akumulátoru Li-Ion č. 770524 a nabíječky č. 770528 vel. CAS **v boxu L-BOXX.**

## Technický popis

Pro matice slepých nýtů ocel / hliník	Až M12
Zdvih přístroje	10 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Usazovací síla	20000 N
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Hmotnost včetně akumulátoru	2,4 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo

## Příslušenství

Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor CAS Kapacita 2,0 Ah

770524 2,0

Nabíječka Typ CAS

770528 CAS