


Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce, Počet nástrojů: 29**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955161 29
GTIN	4067263103066
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955161: 1 ks

6hranná hlavice 1/4 palce GARANT č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 ks

Nástavec pro plochý šroubovák HOLEX 1/4 palce č. 631613 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks

Zástrčná hlavice pro Phillips 1/4 palce HOLEX č. 631623 vel. 1; 2: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice 1/4 palce dlouhá GARANT č. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná 1/4 palce č. 632025 vel. 1/4: 1 ks

Prodloužení GARANT 1/4 palce č. 632429 vel. 50; 100: po 1 ks

Nástavec s rukojetí 1/4 palce GARANT č. 632829 vel. 146: 1 ks

Příčná rukojeť GARANT 1/4 palce č. 633029 vel. 116: 1 ks

Kardanový kloub GARANT 1/4 palce č. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Technický popis

Šířka	383 mm
Počet nástrojů	29
Hloubka	115 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Upínací 4hran	1/4 palec

Vhodné pro hloubku shadowboardu	115 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955161	952001 955161
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631029 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 14 mm	631029 14
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 3,5 mm	631029 3,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631029 4,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce Šířka čepele 3,5 mm	631613 3,5
Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce Šířka čepele 5,5 mm	631613 5,5
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky 1	631623 1
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky 2	631623 2
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá Šestihran 2,5 mm	631729 2,5

6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 3 mm	631729 3
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 4 mm	631729 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 5 mm	631729 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 6 mm	631729 6
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 100 mm	632429 100
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4