




Univerzální rychlovýměnná čelist, Šířka čelistí b: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361275 125
GTIN	4250364404082
Třída artiklu	34H

Popis

Provedení:

- Čelist z kalené oceli.
- Upnutí polotovarů a předobráběných dílů (rovnoběžných, kulatých a netvarovaných) – také s gripp a nízkým tahovým napětím.

Charakteristika:

- Lze použít jako stupňovitou čelist, tvarovou čelist (soustruženou pro kulaté díly) a s předem našroubovanou Gripp lištou pro upínání obrobků.
- Lze použít všechny Gripp vložky řady Titan 2 (s výjimkou kulaté upínací Gripp vložky h5,5).

Vhodné pro:

TeleSense č. 361270.

Zvláštní příslušenství:

Gripp lišta č. 361280.

Upozornění:

Lze použít všechny Gripp vložky řady Titan 2 (s výjimkou kulaté upínací Gripp vložky h5,5).

Technický popis

Šířka čelistí b	125 mm
Druh produktu	čelisti pro svěrák

