


Garant

Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ AD, BT 30, Ø upnutí D1: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303471 12
GTIN	4067263239673
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení $V = 10 \text{ mm}$).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Podmínka dodání:

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	55 mm
Vnější Ø D	46 mm
L_2	44,5 mm
Ø D_2	32 mm
Závit M	M10×1
Ø upnutí D_1	12 mm

Technický list

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	63 mm
Upnutí	BT 30
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro