


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ AD, BT 30, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303471 16
GTIN	4067263239680
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorem pro čip RFID/Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Podmínka dodání:

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Závit M	M12×1
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	63 mm

Vnější Ø D	45 mm
Upnutí	BT 30
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro