


**Garant****Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ AD, BT 30, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303471 20
GTIN	4067263239697
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorem pro čip RFID/Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

**Použití:**

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

**Podmínka dodání:**

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> včetně uvolnění	63 mm
Vnější Ø D	45 mm
L <sub>2</sub>	47,5 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm

Závit M	M8×1
Upnutí	BT 30
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro