

Garant**Hydraulické pouzdro performance Master Chuck, typ ADB, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303480 16
GTIN	4067263265573
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Vhodné zejména pro vysoce dynamické frézování.
- Optimalizovaná vnější kontura FEM (metoda konečných prvků) → robustnost díky max. tuhosti, delší životnost nástroje, vyšší objem odebraného materiálu za čas, vhodné pro všechny strategie obrábění.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10mm.
- Lze použít redukční pouzdra.
- Teplotní odolnost až 170 °C po dobu 4 hodin.
- Až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdem.
- Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
- Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá, trvalá, prvotřídní obvodová házivost.

Použití:

Univerzálně navrženo pro hrubovací a dokončovací operace. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308802, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Upínací $\varnothing D_1$	16 mm
Délka vyložení rozměr A	72,5 mm
Vnější $\varnothing D$	49 mm
$\varnothing D_2$	38 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Otvor chladičího kanálu	ne
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro