

Garant**SOMT 09T304 FR, HU7710, Typ: ALU**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Maximálně **stabilní vyměnitelné destičky** dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrnné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,13 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,13 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT 09T304 FR
Typ	HU7710
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	780 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	700 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	610 m/min	N
CuZn	vhodný	480 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		