

HOLEX**Splétaný štětcový kartáč ocelový drát, Ø kartáče D1×tloušťka štětín:
19X0,35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574850 19X0,35
GTIN	4067263935070
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Použití:

Pro odstraňování otřepů, strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce. **Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevře a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	19 mm
Tloušťka štětín	0,35 mm
Délka osazení H ₁	28 mm
Počet copánků	6
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Štětcový kartáč

