

# Yale

## Hydraulické ruční čerpadlo HPS, Počet stupňů / objem nádrže: 2/4l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086050 2/4
GTIN	4025092159111
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Všechny vestavné a přídatné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

2-stupňová ruční čerpadla **s rychlým chodem** (kromě vel. 1/0,7). Přepínání z 1. na 2. stupeň je prováděno automaticky. **S ventily pro omezení tlaku s nastavením od 0 – 700 barů.**

**Celokovová konstrukce** s jemně nastavitelným vypouštěcím ventilem, odvzdušňovacím šroubem, plnicím šroubem oleje a okem na ruční práce.

#### Rozsah dodávky:

Včetně olejové náplně, bez manometru.

#### Upozornění:

**Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.**

Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

### Technický popis

Počet stupňů tlaku	2
Užitný objem nádrže	4000 ml
Dopravní množství zdvih břemena (2. stupeň)	2 ml
Dopravní množství zdvih naprázdno (1. stupeň)	11 ml
Hmotnost	13 kg

Druh produktu

Hydraulické ruční čerpadlo

---

## Příslušenství

Sada manometru GYA-63 Rozsah zobrazení 0-1000 bar

086087 0-1000