

## Mitutoyo

Číselníkový úchylkoměr pro absolutní hodnoty rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	434065 12,5
GTIN	4946368850153
Třída artiklu	44A

### Popis

#### Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.

- **Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).**
- **Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.**
- **Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji.**
- **Model je dostupný s digitální krokovou hodnotou číslic 0,5  $\mu$ m.**
- **Je možný jednoduchý výpočet a identifikace špičkových hodnot.**
- **Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.**
- **Hodnocení GO/ $\pm$ NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.**
- **Alarm při nízkém napětí, chybě nastavení, chybě senzoru, překročení kapacity zobrazení atd.**
- **Displej otočný o 330°.**
- **Funkce zámku chrání číselníkový úchylkoměr před neoprávněným použitím.**

#### Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

**Údaje o použití:**

- **Absolutní lineární snímače s elektrostatickou kapacitou.**
- **Frekvence měření (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.**
- **Průměr stopky: 8 mm.**
- **Měřicí nástavec: s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.**
- **Životnost baterie: Zhruba 2 700 hodin při nepřetržitém provozu.**

**Rozsah dodávky:**

Digitální číselníkový úchylkoměr včetně 1× baterie CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497081, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický popis**

Tloušťka pouzdra	38,1 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Vypínač	ano
Počet obsažených baterií	1
Ø pouzdra	59 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	≤0,9 N
Upínací stopka délka	17 mm
Kalibrování	C1
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Typ baterií	Knoflíkový článěk
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	11 mm
Displej s osvětlením pozadí	ne
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic

Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5