

HEDI

Kabelový buben ocelový plech pro F, B, PL a CZ, Typ: 50V



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081107 50V
GTIN	4003644013500
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Se zásuvkami pro **země F, B, PL a CZ**. Pro použití v suchém prostředí.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Ochranná třída IP: IP 20

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16 A) W

Třída kabelu: H05VV-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: PVC

Délka kabelu: 50 m

Počet zásuvek: 4

Technický popis

Konstrukce kabelu	3G1,5
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Síťové napětí	250 V
Třída kabelu	H05VV-F
Materiál kabelu	PVC
Délka kabelu	50 m
Ochranná třída IP	IP 20
Počet zásuvek	4
Materiál pouzdra	Ocelový plech
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ne
Druh produktu	Kabelový buben