

Garant

Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC dlouhá, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215157 25/2
GTIN	4045197349231
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. Vysoce výkonné rohové frézy s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem**. Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Speciálně pro použití **MTC (Multi Task Cutting)** u nové generace soustružnických / frézovacích center (**MTM**).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.**211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 3,1 mm je nutno upravit uložení destiček.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1805..
Délka vyložení L ₁	45 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Celková délka L _{celk.}	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Ø břitu D _c	25 mm

Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,95 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,69 stupeň
Řada	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219824
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP