

Yale

Strojní zvedák se zvedací čelistí YAM, Nosnost: 2t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086046 2
GTIN	4025092157711
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Strojní zvedák s kompaktními rozměry, břemeno lze zvedat pomocí zvedací čelisti, nebo pomocí hlavy. Vysoká stabilita, páka čerpadla je otočná o 270° (nikoli vel. 2).

Použití:

Zvedání, vyrovnávání a přemísťování strojů nebo podobných břemen i pro všeobecné opravy a montáže.

Technický popis

Šířka	125 mm
Šířka ozubu	50 mm
Maximální nosnost	2 t
Hmotnost	8 kg
Automatický zpětný chod pružiny	ne
Délka	180 mm

Výška	235 mm
Délka ozubu	50 mm
Minimální výška nasazení	16 mm
Výška zdvihu	113 mm
Druh produktu	Hydraulický strojní zvedák