

Prodlužovací vedení, 250 V, Typ: 5N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081182 5N
GTIN	4007123560127
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44). Odolný vůči olejům, benzínu, UV záření.

Neoprenový pryžový kabel s pryžovou zástrčkou a spojkou s ochranou proti stříkající vodě.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Materiál kabelu	neopren
Typ	5N
Délka kabelu	5 m
Třída kabelu	H07RN-F
Konstrukce kabelu	3G1,5
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI

Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Atribut názvu produktu	250 V
Síťové napětí	250 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel

Příslušenství

Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ S	081191 S
Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ L	081191 L
Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ XL	081191 XL