

Garant

**Kotoučové / dělicí frézy s nákrůžkem ocel šířka $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / počet břitů
Z: 100/8mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218430 100/8
GTIN	4045197534057
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Použití reklamní text:

Pro brusné a dělicí frézování. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě přednostně používejte list HSS.

Objednací číslo: 218440 až 218444 (viz hlavní katalog)

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.

Technický popis

Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	26 mm
Ø břítu D_c	100 mm
Ø límce d_1	48 mm
Celková délka L_{celk} pro a_p 2,2 mm	52 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Základní držák Ø d_2	48 mm
Celková délka L_{celk} pro a_p 3,1 mm	52,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1125
Celková délka L_{celk} pro a_p 1,5 mm	51,4 mm
Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza