

**mimatic**  
Tool Systems**Pilové listy PolySAW-G šířka  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218226 80
GTIN	2050001737182
Třída artiklu	29C

**Popis****Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování. S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

**Upozornění:**

Směrná hodnota pro  $a_e$  max.

**Technický popis**

Ø D	80 mm
Typ základního držáku	19/30
Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	25 mm
Šířka destičky E	6 mm
Počet břitů Z	24
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv $f_z$	0,025 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

PolySAW základní držáks otvorem Typ 19/30	218210 19/30
Základní držákstopka Weldon Typ 19/30	218205 19/30