

Yale

Univerzální válec YS, Tlaková síla / zdvih (t / mm): 5/75



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086060 5/75
GTIN	4025092150026
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídatné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Univerzální válce se vyznačují extrémně **dobrým vzájemným přizpůsobením bočnímu zatížení**, mají pružinový zpětný chod a pouze jeden hadicový přívod s rychlospojkou.

Použití:

Pro všechny tlakové práce, při nichž záleží na vysoké síle a malých rozměrech. Ideální pro používání v přípravných a dílenských lisech díky sériovému metrickému upevňovacímu závitu.

Použitelné ve všech polohách.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřížníku) a upevňovacího závitu **bez** přívodních hadic a adaptéru.

Upozornění:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.

Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Technický popis

Obsah oleje	53 ml
-------------	-------

Maximální tlaková síla	50 kN
Hmotnost	1,5 kg
Výška zdvihu	75 mm
Konstrukční délka zasunutá	157 mm
Vnější válce	42 mm
Druh produktu	Hydraulický válec

Příslušenství

Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 2 m	086081 2
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/2 l	086050 2/2
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 3 m	086081 3
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 6 m	086081 6
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/4 l	086050 2/4
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 1 m	086081 1