

Garant

**Kotoučové / dělicí frézy s nákrůžkem ocel šířka $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / počet břitů
Z: 125/10mm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218426 125/10 |
| GTIN | 4045197533968 |
| Třída artiklu | 21P |

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Použití reklamní text:

Pro brusné a dělicí frézování. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě přednostně používejte list HSS.

Objednací číslo: 218440 až 218444 (viz hlavní katalog)

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

| | |
|--|-----------------|
| Ø břitu D_c | 125 mm |
| Ø límce d_1 | 58 mm |
| Základní držák Ø d_2 | 58 mm |
| Upínací otvor Ø | 32 mm |
| Celková délka L_{celk} pro a_p 1,5 mm | 64,4 mm |
| Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$ | 33,5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 |
| Celková délka L_{celk} pro a_p 3,1 mm | 65,8 mm |
| Celková délka L_{celk} pro a_p 2,2 mm | 65 mm |
| Počet břitů Z | 10 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | Kotoučová fréza |