

mimatic
Tool Systems**Frézovací destičky DeepMILL-G šířka $a_p = 4$ mm, TiAlN, $\varnothing D$: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218234 32
GTIN	2050001737144
Třída artiklu	29C

Popis**Provedení:**

Frézování drážek, zapichování, žebrové struktury.

S DeepMILL-G lze obrábět až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Upozornění:Směrná hodnota pro a_e max.**Technický popis**

$\varnothing D$	32 mm
Typ základního držáku	11/18
Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	6,6 mm
Šířka destičky E	6 mm
Počet břitů Z	16
Efektivní počet břitů Z_{eff}	8
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv f_z	0,03 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Základní držákstopka Weldon Typ 11/18	218205 11/18
---------------------------------------	--------------