

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9640, Typ: ST900

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Třída artiklu	GGN

Popis
Vhodné pro:

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Mini č. 213052 – 213058.

Obsah:

50 × 213064 ST900

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technický popis

Obsah	50
Posuv f_z na zub	0,9 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9640
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

ANGX 10T308ZEER Typ ST900

213064 ST900