

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124 a GARANT a rohové frézy HOLEX 90° č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215920 INOX

Upozornění:

Směrné hodnoty

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100305 TR
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	600 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

APMT 100305 TR Typ INOX

215920 INOX