

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Třída artiklu	GGN

**Popis****Vhodné pro:**

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Mini č. 213052 – 213058.

**Obsah:**

50 × 213066 ST1400

**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ .**Technický popis**

Obsah	50
Posuv $f_z$ na zub	0,9 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9540
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p\max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

**Příslušenství**

ANGX 10T308ZEER Typ ST1400

213066 ST1400