

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124 a GARANT a rohové frézy HOLEX 90° č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215879 ST1400

Upozornění:

Směrné hodnoty

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100305 TR
Typ	HB7515
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	440 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	310 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	250 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	210 m/min	M
GG(G)	omezené použití	210 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

APMT 100305 TR Typ ST1400

215879 ST1400