

Garant**XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Třída artiklu	GGN

Popis

Vhodné pro:

Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

Obsah:

50 × 215192 UNI

Upozornění:Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický popis

Obsah	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB735
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

XNEX 080608 Typ UNI

215192 UNI