

**Garant****XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Třída artiklu	GGN

## Popis

**Vhodné pro:**

Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

**Obsah:**

50 × 215188 INOX

**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický popis

Obsah	50
Posuv $f_z$ na zub	0,13 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Příslušenství

XNEX 080608 Typ INOX

215188 INOX