

**Garant****XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Třída artiklu	GGN

## Popis

**Provedení:**

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

**Vhodné pro:**

Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

**Obsah:**

50 × 215184 ALU

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický popis

Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Obsah	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HU7710
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1320 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1320 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	1100 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

XNEX 080608 Typ ALU

215184 ALU