

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2137 ST900  |
| GTIN           | 4067263078913 |
| Třída artiklu  | GGN           |

## Popis

**Provedení:**

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

**Vhodné pro:**

Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

**Obsah:**

50 × 215185 ST900

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický popis

|  |             |
|--|-------------|
| Obsah                                    | 50          |
| Posuv $f_z$ na zub                       | 0,18 mm     |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky     | XNEX 080608 |
| Typ                                      | HB7525      |
| Řezný materiál                           | TK          |
| Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$ | 4 mm        |
| Počet výměn/řezání                       | 6           |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 335 m/min            | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 300 m/min            | P              |
| Ocel < 900 N/mm              | vhodný          | 280 m/min            | P              |
| mokrý max.                   | omezené použití |                      |                |
| mokrý min.                   | omezené použití |                      |                |
| suché                        | vhodný          |                      |                |
| Vzduch                       | vhodný          |                      |                |

**Příslušenství**

XNEX 080608 Typ ST900

215185 ST900