

**HOLEX**

**Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 3,5mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2685 3,5    |
| GTIN           | 4067263087632 |
| Třída artiklu  | GGN           |

## Popis

### Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvádění třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení **díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

### Jako číslo. 122685.

Typ HB dodáváme za stejnou cenu s č. GG 1286. Typ HB je dostupný až od  $\geq \text{Ø } 3 \text{ mm}$ .

### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický popis

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Obsah                 | 5        |
| Norma                 | DIN 6537 |
| Tolerance jmenovitý Ø | m7       |
| Ø stopky $D_s$        | 6 mm     |
| Celková délka L       | 66 mm    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 22,8 mm            |
| Počet břitů Z                             | 2                  |
| Délka drážky pro třísky $L_c$             | 28 mm              |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>   | 0,05 mm/ot,        |
| Jmenovitý $\varnothing D_c$               | 3,5 mm             |
| Řada                                      | Pro Inox           |
| Povlak                                    | AlTiN              |
| Řezný materiál                            | TK                 |
| Provedení                                 | 6×D                |
| Vrcholový úhel                            | 140 stupeň         |
| Stopka                                    | DIN 6535 HA s h6   |
| Vnitřní chlazení                          | ano, při 25 barech |
| Barevný kroužek                           | modrá              |
| Druh produktu                             | spirálový vrták    |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | $V_c$ | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití |       |         |
| Al > 10% Si                   | omezené použití |       |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |       |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |       |         |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          |       |         |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |       |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |       |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |       |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný          |       |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |       |         |
| mokrý min.                    | omezené použití |       |         |

---

## Příslušenství

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HA Ø DC m7 3,5 mm

122685 3,5