

**HOLEX****Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 6mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2685 6      |
| GTIN           | 4067263087779 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:**

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvádění třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení **díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

**Jako číslo. 122685.**

Typ HB dodáváme za stejnou cenu s č. GG 1286. Typ HB je dostupný až od  $\geq \text{Ø } 3 \text{ mm}$ .

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický popis**

|   |       |
|---|-------|
| Obsah                                     | 5     |
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 35 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø                     | m7    |
| Celková délka L                           | 82 mm |
| Délka drážky pro třísky $L_c$             | 44 mm |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Norma                                   | DIN 6537           |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/ot,        |
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>              | 6 mm               |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                 | 6 mm               |
| Počet břitů Z                           | 2                  |
| Řada                                    | Pro Inox           |
| Povlak                                  | AlTiN              |
| Řezný materiál                          | TK                 |
| Provedení                               | 6×D                |
| Vrcholový úhel                          | 140 stupeň         |
| Stopka                                  | DIN 6535 HA s h6   |
| Vnitřní chlazení                        | ano, při 25 barech |
| Barevný kroužek                         | modrá              |
| Druh produktu                           | spirálový vrták    |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití |                |         |
| Al > 10% Si                   | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| mokrý min.                    | omezené použití |                |         |

---

## Příslušenství

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HA Ø DC m7 6 mm

---

122685 6