

HOLEX

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 5,2mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2685 5,2 |
| GTIN | 4067263087731 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis

Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvádění třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení **díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

Jako číslo. 122685.

Typ HB dodáváme za stejnou cenu s č. GG 1286. Typ HB je dostupný až od $\geq \varnothing 3$ mm.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický popis

| | |
|-----------------------|----------|
| Obsah | 5 |
| Tolerance jmenovitý Ø | m7 |
| Norma | DIN 6537 |
| Jmenovitý Ø D_c | 5,2 mm |
| Celková délka L | 82 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Posuv f v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm/ot, |
| Počet břitů Z | 2 |
| \varnothing stopky D_s | 6 mm |
| Délka drážky pro třísky L_c | 44 mm |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 36,2 mm |
| Řada | Pro Inox |
| Povlak | AlTiN |
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 6xD |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech |
| Barevný kroužek | modrá |
| Druh produktu | spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Al $> 10\%$ Si | omezené použití | | |
| Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| Ocel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |

Příslušenství

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HA Ø DC m7 5,2 mm

122685 5,2