

**TMSERROR, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1645 M16
GTIN	4067263086086
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****S utvářečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Jako č. 132645. Třída tolerance: ISO 2 6H****Technický popis**

Norma	DIN 376
Stoupání závitu	2 mm
Celková délka L	110 mm
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Hloubka závitu	48 mm
Počet drážek na třísky	3

Rozměr závitu	M16
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	16 mm
Obsah	10
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

**Příslušenství**

Strojní závitníkHSS-E M M12

132645 M12

Strojní závitníkHSS-E M M16

132645 M16