




Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG1270 M16
GTIN	4067263090571
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Jako č. 131265.

S utvařečem třísky.

HOLEX Clever Tap:

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický popis

Norma	DIN 376
Závit Ø	16 mm
Hloubka závitů	32 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Stoupání závitů	2 mm
Obsah	10
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	M

Počet břitů Z	4
Rozměr závitu	M16
Ø stopky D _s	12 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokré max.

vhodný

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M16

131265 M16