


Garant**TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG8158 6M |
| GTIN | 4067263091370 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:****Jako č. 208158.**

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro **obrábění tvrdých materiálů**. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.

Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.

Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu. Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení a začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

Technický popis

| | |
|------------------------|--------|
| Obsah | 5 |
| Celková délka L | 100 mm |
| Menší Ø D ₃ | 3 mm |
| Ø břitu D _c | 6 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Větší $\varnothing D_2$ | 6 mm |
| \varnothing stopky D_s | 6 mm |
| Řada | Diabolo |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Posuv f_z v oceli < 60 HRC | 0,02 mm |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Fazetkové frézování | 45 stupeň |
| Rozměr s | 2,1 mm |
| Počet zubů Z | 6 |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | H |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | h6 |
| Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Tolerance stopky | h6 |
| Barevný kroužek | červená |
| Druh produktu | Odjehlovače |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 140 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 100 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 90 m/min | H |
| Ocel < 65 HRC | vhodný | 60 m/min | H |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------|---|
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 35 m/min | H |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |

Příslušenství

TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 6M
mm

208158 6M