

HOLEX**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Velikost / počet kusů: 150608/50**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2542 150608/50
GTIN	4067263093046
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 200 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,55 - 3,75 mm
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusů	50
Obsah	250786 HBT020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG150608
Typ	HBT020
Lamač třísek	PR
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Příslušenství

DNMG 150608 Typ HBT020

250786 HBT020